

Guarnición "U" de Poliuretano

Estas guarniciones se diferencian por estar realizadas en elastómeros a base de poliuretanos. Por lo tanto, resuelven problemas de tenida en pistones y cilindros hidráulicos. Su buena deformabilidad elàstica permite, ante la presencia de vibraciones, un buen deslizamiento, soportanto presiones de hasta 300 kg/cm2 y temperaturas de hasta 80°C (continuos).



Interior		Exterior		Altura	Inyectado	Código
						_
4,0	X	10,0	X	4,0	#	GP001
4,0	X	11,0	X	5,0	#	GP002
4,0	X	12,0	X	6,0	#	GP003
4,0	X	12,0	X	6,0	ш	GP004
4,2	X	10,0	X	4,1	# #	GP004-1 GP005
4,9 4,9	X	10,9	X	4,0	#	GP005 GP006
6,0	X	10,9 11,5	X	4,0 3,5	#	GP006 GP007
6,0	X	16,0	X X	5,7	#	GP007
6,3	X X	12,7	^ X	6,3	#	GP009
8,0	^ X	15,8	X	6,0	#	GP010
8,0	X	15,8	X	6,0	π	GP010-1
8,0	X	16,0	X	3,5	#	GP011
8,0	X	22,0	X	10,0	#	GP012
8,0	Х	22,0	Х	10,0	"	GP012-1
9,0	X	16,0	X	6,5	#	GP013
9,5	Х	16,5	X	4,0	#	GP014
9,5	Х	16,5	Х	6,0	#	GP015
9,5	X	19,0	X	6,0	#	GP016
10,0	Х	18,0	Х	6,0	#	GP017
10,5	Х	19,0	Х	5,0	#GUI	GP018
11,0	Х	28,4	Х	8,5	#	GP019
11,0	х	30,0	Х	7,0	#	GP020
12,0	х	17,0	х	3,7	#	GP021
12,0	х	18,0	х	6,0	#	GP022
12,0	х	20,0	Х	6,0	#	GP023
12,0	х	22,0	Х	10,0	#	GP024
12,0	х	25,0	х	9,0		GP025
12,5	х	17,0	х	3,7	#	GP026
13,0	х	22,0	Х	7,0		GP027
14,0	х	20,8	Х	7,0		GP028
14,0	х	22,0	Х	5,0	#	GP029
14,0	х	22,0	Х	3,0	#	GP030
14,0	х	22,2	Х	9,0		GP031
14,0	х	25,0	Χ		#	GP032
14,0	х	30,0	Х	12,0		GP033
14,3	х	18,7	Х	3,0	#	GP034
15,0	х	19,3	Х	7,0	#	GP035
15,0	х	20,0	Х	7,0		GP036
15,0	х	25,0	Х	10,0	#	GP037
15,0	х	25,0	Х	12,0	#	GP038
15,0	Χ	29,0	Χ	10,0		GP039

Interior		Exterior		Altura	Inyectado	Código
15,0	Х	30,0	Х	8,0	#	GP040
16,0	Х	22,0	Х	7,0		GP041
16,0	Х	22,0	Х	7,0	#	GP042
16,0	Х	23,0	Х	7,0	#GUI	GP043
16,0	Х	24,0	Х	5,5	#	GP044
16,3	Х	25,4	Х	7,0	#	GP045
16,3	Х	25,4	Х	7,0		GP045-1
16,3	Х	33,3	Х	12,0		GP046
17,0	Х	25,0	Х	9,5	#	GP047
17,5	Х	26,0	Х	5,0	#	GP048
17,5	Х	45,1	Х	11,9	#	GP048-1
17,9	Х	25,5	Х	7,5	#	GP048-2
18,0	Х	25,0	Х	4,5	#	GP049
18,0	Х	25,0	Х	10,0	#	GP050
18,0	Х	25,5	Х	5,5	#	GP051
18,0	Х	26,0	Х	5,5	#	GP051-1
18,0	Х	25,6	Х	7,6	#	GP051-2
18,0	Х	26,0	Х	7,5	#	GP052
18,0	Х	26,0	Х	10,0		GP053
18,0	Х	27,5	Х	10,0		GP054
18,0	Х	28,0	Х	8,0	#	GP055
18,0	Х	30,0	Х	10,0		GP056
18,0	Х	30,0	Х	9,0		GP057
18,0	Х	30,0	Х	10,0	#	GP058
18,0	Х	38,0	Х	13,0		GP059
18,0	Х	45,8	Х	11,9	#	GP059-1
18,3	Х	29,1	Х	8,1	#	GP059-2
18,5	Х	26,0	Х	5,4	#	GP060
19,0	Х	25,0	Х	3,3	#	GP061
19,0	Х	25,3	Х	3,8	#	GP062
19,0	Х	28,0	Х	10,0		GP063
19,0	Х	28,8	Х	8,1	#	GP063-1
19,0	Х	32,5	Х	7,0	#	GP064
19,5	Х	37,1	Х	12,0		GP065
20,0	Х	26,0	Х	5,0	#	GP065-1
20,0	Х	26,0	Х	5,1		GP066
20,0	Х	26,0	Х	7,0		GP067
20,0	Х	27,0	Х	5,0	#C/ESP	GP067-1
20,0	Х	28,0	Х	4,0	#	GP068
20,0	Х	30,0	Х	5,0	#	GP068-1
20,0	Х	30,0	Х	10,0	#	GP069
20,0	Х	32,0	Χ	10,0		GP070



Interior		Exterior		Altura	Inyectado	Código
20,0	Х	36,0	Χ	10,0		GP071
20,1	х	28,5	х	8,0	#	GP072
21,0	х	34,9	Х	10,0	#	GP073
21,0	х	40,0	Х	12,0		GP074
22,0	Х	30,0	Х	7,0	#	GP074-1
22,0	Х	30,0	Х	8,0	#	GP075
22,0	Х	35,0	Х	10,0	#	GP076
22,0	Х	42,0	Х	10,0	#	GP077
22,2	Х	28,5	Х	7,0		GP078
22,2	х	31,8	х	7,9	#	GP079
23,8	Х	33,3	Х	7,0		GP080
24,0	Х	30,0	Х	6,0	#	GP081
24,0	Х	32,0	Х	6,0	#	GP082
24,0	Х	32,0	Х	9,0		GP083
24,0	Х	36,5	Х	5,8	#	GP083-1
24,0	Х	37,0	Х	6,0	#	GP084
24,0	Х	40,0	Х	11,0		GP085
24,0	Х	43,0	Х	8,3	#	GP086
25,0	Х	31,0	Х	3,0	#GUI	GP087
25,0	Х	31,5	Х	5,0	#GUI	GP087-1
25,0	Х	33,0	Х	6,0	#	GP088
25,0	Х	35,0	Х	6,0	#	GP089
25,0	Х	35,0	X	10,0	#	GP090
25,0	Х	35,0	X	10,0	#C/ESP	GP091
25,0	Х	35,7	Х	4,0	#GUI	GP092
25,0	Х	38,0	Х	10,0	#C/ESP	GP092-1
25,0	Х	40,0	Х	10,0	#	GP093
25,0	Х	40,0	Х	10,0		GP094
25,4	Х	31,7	Х	7,0		GP095
25,4	Х	33,3	Х	5,5	#	GP096
25,4	Х	33,3	Х	7,0		GP097
25,4	Х	34,9	Х	7,9	#	GP098
25,4	Х	38,1	Х	10,0		GP099
25,4	Х	38,1	X	10,0	#	GP100
25,4	x	44,4	X	12,0	,,	GP101
26,0	Х	32,0	X	3,0	#	GP102
26,0	Х	47,0	X	13,0	#	GP103
26,0	Х	47,0	X	13,0	,,	GP103-1
26,0	Х	47,0	X	11,0	#	GP104
26,3	X	36,4	X	8,0	#	GP105
26,5	X	43,4	X	10,0	#	GP106
26,5	X	46,5	X	12,0	#	GP107
27,0	X	33,5	X	7,0	#	GP108
27,0	X	41,0	X	9,0	"	GP109
27,5	X	38,5	X	9,0	#	GP110
27,5	X	38,5	X	9,0	"	GP-110-1
28,0	X	36,0	X	6,3	#	GP111
28,0	X	36,0	^ X	7,0	#	GP112
28,0	X	40,0	^ X	10,0	IT	GP113
28,0	X	46,0	^ X	12,0		GP114
28,0		47,0	^ X	11,0	#	GP115
28,0	X	50,8		12,0	#	GP116
20,0	Х	50,0	Х	12,0	#	OFTIO

Interior		Exterior		Altura	Inyectado	Código
28,0	Х	50,8	Х	12,0		GP116-1
29,0	X	43,0	X	10,0		GP117
30,0	X	40,0	^ X	6,0	#	GP117 GP118
30,0	X	40,0	X	6,0	#GUI	GP119
30,0	X	40,0	X	8,8	#C/ESP	GP119-1
30,0	X	40,0	X	9,0	#6/251	GP120
30,0	X	40,0	X	10,0	#	GP-120-1
30,0	X	42,0	X	10,0	#	GP121
30,0	X	42,0	X	10,0	т	GP-121-1
30,0	X	45,0	X	10,0		GP121
30,0	X	45,0	X	10,0	#	GP123
30,0	X	47,5	X	12,0	π	GP124
30,0	X	50,0	X	13,0		GP125
31,0	X	48,0	X	8,1	#	GP125-1
31,7	^ X	40,0	X	10,0	#	GP125-1
31,7	-				#	GP120 GP127
31,7	X	41,2 44,4	X	10,0 6,3	#	GP127 GP128
31,7	X	,	X		#	GP128 GP129
	X	44,4	X	10,0 5,5	#	GP129 GP130
32,0	X	40,0	X		#C/ESP	GP130 GP131
32,0	X	40,0	X	9,0		
32,0	X	40,0	X	8,0	#C/ESP	GP132
32,0	X	42,0	X	10,0	#C/ESP	GP133
32,0	X	42,0	X	7,0	# #GUI	GP134
32,0	X	45,0	X	10,0	#601	GP135
32,0	X	46,1	X	11,1		GP135-1
32,0	X	47,0	X	10,0	# #	GP136
32,0	X	48,0	X	10,0		GP137
32,2	X	44,8	X	9,8	#GUE	GP137-1
32,5	X	40,0 40,0	X	10,0	#GUI	GP138 GP138-1
33,7	X	,	X	5,4	#301	GP136-1
34,9	X	42,8	X	7,0	#	
34,9	X	42,8	X	10,0	#	GP140
34,9	X	44,4	X	10,0	#	GP141
34,9	X	44,4	X	10,0		GP142
35,0	X	41,0	X	10,0	#	GP143 GP144
35,0	X	45,0 45,0	X	9,0	# #GUI	
35,0	X	45,0 45,0	X	6,0 10,0	#C/ESP	GP145 GP146
35,0	X	45,0 47,0	X	9,6	#6/E3F	GP140 GP147
35,0	X		X		#C/ESP	GP147 GP148
35,0	X	50,0	X	10,0 10,0	#6/636	GP146 GP149
35,0	X	50,0	X	,	#	
35,0	X	55,0	X	10,0	#	GP149-1 GP150
35,0	X	55,0	X	10,0	#GUI	
35,0	X	55,0	X	20,5		GP150-1
35,2	X	45,0	X	9,1	#	GP150-2
36,0	X	44,0	X	6,0	# #EQD	GP150-3
36,0	X	44,0	X	8,2	#ESP	GP151
36,0	X	70,0	X	10,0	#	GP152
36,5	X	54,4	X	12,0		GP153
37,0	X	46,0	X	12,0	11	GP154
37,0	Х	47,0	Х	10,0	#	GP155
37,0	Х	47,0	Χ	8,0	#	GP156



Interior Exterior Altura Inyectado Codigo 38,0 x 50,0 x 10,0 # GP157 38,0 x 53,0 x 10,0 # GP158 38,0 x 54,0 x 12,0 # GP159 38,0 x 58,0 x 10,0 # GP161 38,0 x 58,0 x 10,0 # GP161 38,0 x 58,0 x 13,0 GP162 38,1 x 47,0 x 9,0 GP163 38,1 x 47,6 x 6,3 # GP164 38,1 x 48,0 x 9,0 GP165 38,1 x 50,8 x 9,5 # GP165-1 38,1 x 50,8 x 11,0 GP166 39,0 x 52,5 x 12,0 GP167 39,5 x 48,0 x 13,0 # GP168 39,6 x 44,4 x 3,5 # GP169 40,0 x 47,0 x 11,0 GP170 40,0 x 49,7 x 10,0 # GP171 40,0 x 50,0 x 7,0 # GP172 40,0 x 50,0 x 6,0 GUI GP173 40,0 x 50,0 x 6,0 GUI GP175 40,0 x 50,0 x 6,0 GUI GP175 40,0 x 50,0 x 6,0 GUI GP176 40,0 x 50,0 x 6,0 GUI GP176 40,0 x 50,0 x 6,0 GUI GP175 40,0 x 50,0 x 6,0 GUI GP176 40,0 x 50,0 x 6,0 GUI GP177 40,0 x 50,0 x 6,0 GUI GP177 40,0 x 50,0 x 6,0 GUI GP176 40,0 x 50,0 x 6,0 GUI GP176 40,0 x 50,0 x 6,0 # GP177 40,0 x 50,0 x 6,0 # GP179 40,0 x 50,0 x 6,0 # GP179 40,0 x 50,0 x 6,0 # GP180 40,0 x 56,0 x 12,0 # GP180 40,0 x 56,0 x 12,0 # GP180 40,0 x 56,0 x 12,0 # GP181 40,0 x 56,0 x 12,0 # GP182 40,0 x 56,0 x 12,0 # GP184 40,0 x 56,0 x 13,0 # GP185 40,0 x 56,0 x 13,0 # GP185 40,0 x 56,0 x 13,0 # GP185 40,0 x 56,0 x 13,0 # GP188 40,0 x 56,0 x 13,0 # GP188 40,0	1		F-4		Alt	In the second	014
38,0 x 53,0 x 10,0 # GP158 38,0 x 54,0 x 12,0 # GP159 38,0 x 58,0 x 10,0 #GUI GP160 38,0 x 58,0 x 10,0 # GP161 38,0 x 58,0 x 13,0 GP162 38,1 x 47,6 x 6,3 # GP164 38,1 x 47,6 x 6,3 # GP164 38,1 x 48,0 x 9,0 GP165-1 38,1 x 50,8 x 11,0 GP165-1 38,1 x 50,8 x 11,0 GP165-3 38,1 x 50,8 x 11,0 GP165-1 39,5 x 48,0 x 13,0 # GP167 39,5 x 48,0 x 13,0 GP168-1	Interior		Exterior		Altura	Inyectado	Código
38,0 x 54,0 x 12,0 # GP159 38,0 x 58,0 x 10,0 # GUI GP160 38,0 x 58,0 x 10,0 # GP161 38,0 x 58,0 x 13,0 GP162 38,1 x 47,6 x 6,3 # GP164 38,1 x 47,6 x 6,3 # GP164 38,1 x 47,6 x 6,3 # GP165 38,1 x 50,8 x 9,0 GP165 38,1 x 50,8 x 9,5 # GP165-1 38,1 x 50,8 x 11,0 GP166 39,0 x 52,5 x 12,0 GP166 39,0 x 52,5 x 12,0 GP167 39,5 x 48,0 x 13,0 # GP168 39,5 x 48,0 x 13,0 GP168-1 39,6 x 44,4		Χ	50,0	Χ	10,0		GP157
38,0 x 58,0 x 10,0 #GUI GP160 38,0 x 58,0 x 10,0 #GP161 38,0 x 58,0 x 13,0 GP162 38,1 x 47,6 x 6,3 #GP164 38,1 x 48,0 x 9,0 GP165 38,1 x 50,8 x 9,5 #GP165-1 38,1 x 50,8 x 11,0 GP166 39,0 x 52,5 x 12,0 GP167 39,5 x 48,0 x 13,0 #GP168-1 39,6 x 44,4 x 3,5 #GP168-1 39,6 x 44,4 x 3,5 #GP168-1 40,0 x 47,0 x 11,0 GP172-1 40,0 x 50,0 x 7,0 #GP172-1 40,0 x 50,0 x 6,0	38,0	Х	53,0	Х	10,0	#	GP158
38,0 x 58,0 x 10,0 # GP161 38,0 x 58,0 x 13,0 GP162 38,1 x 47,0 x 9,0 GP163 38,1 x 47,6 x 6,3 # GP164 38,1 x 48,0 x 9,0 GP165-1 38,1 x 50,8 x 9,5 # GP165-1 38,1 x 50,8 x 11,0 GP166 39,0 x 52,5 x 12,0 GP166 39,0 x 52,5 x 12,0 GP168 39,5 x 48,0 x 13,0 # GP168 39,5 x 48,0 x 13,0 # GP168-1 39,6 x 44,4 x 3,5 # GP169 40,0 x 47,0 x 11,0 # GP171 40,0 x	38,0	Х	54,0	Х	12,0	#	GP159
38,0 x 58,0 x 13,0 GP162 38,1 x 47,0 x 9,0 GP163 38,1 x 47,6 x 6,3 # GP164 38,1 x 48,0 x 9,0 GP165-1 38,1 x 50,8 x 11,0 GP166-1 39,0 x 52,5 x 12,0 GP166-1 39,0 x 52,5 x 12,0 GP168-1 39,5 x 48,0 x 13,0 # GP168-1 39,5 x 48,0 x 13,0 # GP168-1 39,6 x 44,4 x 3,5 # GP169-1 40,0 x 49,7 x 10,0 # GP170 40,0 x 50,0 x 7,0 # GP172-1 40,0 x 50,0 x 8,0 # GP172-1	38,0	Х	58,0	х	10,0	#GUI	GP160
38,1 x 47,0 x 9,0 GP163 38,1 x 47,6 x 6,3 # GP164 38,1 x 48,0 x 9,0 GP165-1 38,1 x 50,8 x 11,0 GP166-1 39,0 x 52,5 x 12,0 GP167 39,5 x 48,0 x 13,0 # GP168-1 39,6 x 44,4 x 3,5 # GP169-1 40,0 x 47,0 x 11,0 GP168-1 39,6 x 44,4 x 3,5 # GP169-1 40,0 x 47,0 x 11,0 GP170-1 GP170-1 40,0 x 49,7 x 10,0 # GP171-1 40,0 x 50,0 x 7,0 # GP172-1 40,0 x 50,0 x 6,0 # <t< td=""><td>38,0</td><td>Х</td><td>58,0</td><td>х</td><td>10,0</td><td>#</td><td>GP161</td></t<>	38,0	Х	58,0	х	10,0	#	GP161
38,1 x 47,6 x 6,3 # GP164 38,1 x 48,0 x 9,0 GP165-1 38,1 x 50,8 x 9,5 # GP165-1 38,1 x 50,8 x 11,0 GP166 39,0 x 52,5 x 12,0 GP167 39,5 x 48,0 x 13,0 # GP168-1 39,6 x 44,4 x 3,5 # GP169 40,0 x 47,0 x 11,0 GP170 40,0 x 49,7 x 10,0 # GP170 40,0 x 49,7 x 10,0 # GP172 40,0 x 50,0 x 7,0 # GP172 40,0 x 50,0 x 8,0 # GP172-1 40,0 x 50,0 x 6,0 GUI	38,0	Х	58,0	Х	13,0		GP162
38,1 x 48,0 x 9,0 GP165-1 38,1 x 50,8 x 9,5 # GP165-1 38,1 x 50,8 x 11,0 GP166-1 39,0 x 52,5 x 12,0 GP167-1 39,5 x 48,0 x 13,0 GP168-1 39,6 x 44,4 x 3,5 # GP169-1 40,0 x 47,0 x 11,0 GP170-1 40,0 x 49,7 x 10,0 # GP171-1 40,0 x 50,0 x 7,0 # GP172-1 40,0 x 50,0 x 7,0 # GP172-1 40,0 x 50,0 x 8,0 # GP172-1 40,0 x 50,0 x 6,0 GUI GP173-1 40,0 x 50,0 x 6,0 GUI	38,1	Х	47,0	х	9,0		GP163
38,1 x 50,8 x 9,5 # GP165-1 38,1 x 50,8 x 11,0 GP166 39,0 x 52,5 x 12,0 GP167 39,5 x 48,0 x 13,0 # GP168-1 39,6 x 44,4 x 3,5 # GP169 40,0 x 47,0 x 11,0 GP170 40,0 x 49,7 x 10,0 # GP171 40,0 x 50,0 x 7,0 # GP172-1 40,0 x 50,0 x 7,0 # GP172-1 40,0 x 50,0 x 8,0 # GP172-1 40,0 x 50,0 x 6,0 GUI GP173 40,0 x 50,0 x 6,0 GUI GP175 40,0 x 50,0 x 9,8	38,1	Х	47,6	х	6,3	#	GP164
38,1 x 50,8 x 9,5 # GP165-1 38,1 x 50,8 x 11,0 GP166 39,0 x 52,5 x 12,0 GP167 39,5 x 48,0 x 13,0 # GP168-1 39,6 x 44,4 x 3,5 # GP169 40,0 x 47,0 x 11,0 GP170 40,0 x 49,7 x 10,0 # GP171 40,0 x 50,0 x 7,0 # GP172-1 40,0 x 50,0 x 7,0 # GP172-1 40,0 x 50,0 x 8,0 # GP172-1 40,0 x 50,0 x 6,0 GUI GP173 40,0 x 50,0 x 6,0 GUI GP175 40,0 x 50,0 x 9,8	38,1	Х	48,0	х	9,0		GP165
38,1 x 50,8 x 11,0 GP166 39,0 x 52,5 x 12,0 GP167 39,5 x 48,0 x 13,0 # GP168-1 39,6 x 44,4 x 3,5 # GP169 40,0 x 47,0 x 11,0 GP170 40,0 x 49,7 x 10,0 # GP170 40,0 x 50,0 x 7,0 # GP172 40,0 x 50,0 x 7,0 # GP172 40,0 x 50,0 x 8,0 # GP172-1 40,0 x 50,0 x 6,0 # GP173 40,0 x 50,0 x 6,0 GUI GP175 40,0 x 50,0 x 6,0 # GP177 40,0 x 50,0 x 10,0 <						#	GP165-1
39,0 x 52,5 x 12,0 GP167 39,5 x 48,0 x 13,0 # GP168-1 39,6 x 44,4 x 3,5 # GP169 40,0 x 47,0 x 11,0 GP170 40,0 x 49,7 x 10,0 # GP171 40,0 x 50,0 x 7,0 # GP172-1 40,0 x 50,0 x 8,0 # GP172-1 40,0 x 50,0 x 8,0 # GP172-1 40,0 x 50,0 x 8,0 # GP173 40,0 x 50,0 x 6,0 GUI GP175 40,0 x 50,0 x 6,0 # GP176 40,0 x 50,0 x 6,0 # GP178 40,0 x 50,0 x <							GP166
39,5 x 48,0 x 13,0 # GP168-1 39,6 x 44,4 x 3,5 # GP169-1 40,0 x 47,0 x 11,0 GP170 40,0 x 49,7 x 10,0 # GP171 40,0 x 50,0 x 7,0 # GP172-1 40,0 x 50,0 x 8,0 # GP172-1 40,0 x 50,0 x 8,0 # GP173 40,0 x 50,0 x 6,2 #GUE GP174 40,0 x 50,0 x 6,0 GUI GP175 40,0 x 50,0 x 6,0 # GP177 40,0 x 50,0 x 10,0 # GP178 40,0 x 50,0 x 12,0 # GP180-1 40,0 x 56,0							
39,5 x 48,0 x 13,0 GP168-1 39,6 x 44,4 x 3,5 # GP169 40,0 x 47,0 x 11,0 GP170 40,0 x 49,7 x 10,0 # GP171 40,0 x 50,0 x 7,0 # GP172-1 40,0 x 50,0 x 8,0 # GP172-1 40,0 x 50,0 x 10,0 # GP173 40,0 x 50,0 x 6,2 #GUE GP174 40,0 x 50,0 x 6,0 GUI GP175 40,0 x 50,0 x 6,0 # GP177 40,0 x 50,0 x 10,0 # GP178 40,0 x 55,0 x 12,0 # GP180-1 40,0 x 56,0 x				_	,	#	
39,6 x 44,4 x 3,5 # GP169 40,0 x 47,0 x 11,0 GP170 40,0 x 49,7 x 10,0 # GP171 40,0 x 50,0 x 7,0 # GP172 40,0 x 50,0 x 8,0 # GP172-1 40,0 x 50,0 x 10,0 # GP173 40,0 x 50,0 x 6,2 #GUE GP174 40,0 x 50,0 x 6,0 GUI GP175 40,0 x 50,0 x 6,0 # GP176 40,0 x 50,0 x 6,0 # GP177 40,0 x 50,0 x 10,0 # GP180-1 40,0 x 55,0 x 12,0 # GP180-1 40,0 x 56,0		-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
40,0 x 47,0 x 11,0 GP170 40,0 x 49,7 x 10,0 # GP171 40,0 x 50,0 x 7,0 # GP172 40,0 x 50,0 x 8,0 # GP172-1 40,0 x 50,0 x 10,0 # GP173 40,0 x 50,0 x 6,2 #GUE GP174 40,0 x 50,0 x 6,0 GUI GP175 40,0 x 50,0 x 6,0 GUI GP176 40,0 x 50,0 x 6,0 # GP177 40,0 x 50,0 x 10,0 # GP178 40,0 x 50,0 x 12,0 # GP180-1 40,0 x 55,0 x 12,0 # GP180-1 40,0 x 56,0 x 12,0 # GP181-1 40,0 x 58,0 x </td <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>#</td> <td></td>		-		-		#	
40,0 x 49,7 x 10,0 # GP171 40,0 x 50,0 x 7,0 # GP172-1 40,0 x 50,0 x 10,0 # GP173-1 40,0 x 50,0 x 6,2 #GUE GP174-1 40,0 x 50,0 x 6,0 GUI GP175-1 40,0 x 50,0 x 6,0 GUI GP175-1 40,0 x 50,0 x 6,0 GUI GP176-1 40,0 x 50,0 x 6,0 # GP177-1 40,0 x 50,0 x 6,0 # GP177-1 40,0 x 50,0 x 10,0 # GP178-1 40,0 x 55,0 x 12,0 # GP180-1 40,0 x 56,0 x 12,0 # GP181-1 40,0 x 58,0 x 12,0 # GP182-1 40,0 x	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
40,0 x 50,0 x 7,0 # GP172 40,0 x 50,0 x 8,0 # GP172-1 40,0 x 50,0 x 10,0 # GP173 40,0 x 50,0 x 6,2 #GUE GP174 40,0 x 50,0 x 6,0 GUI GP175 40,0 x 50,0 x 6,0 # GP176 40,0 x 50,0 x 6,0 # GP177 40,0 x 50,0 x 10,0 # GP178 40,0 x 52,0 x 6,0 # GP179 40,0 x 55,0 x 12,0 # GP180-1 40,0 x 56,0 x 12,0 # GP180-1 40,0 x 56,0 x 12,0 # GP181-1 40,0 x 58,0 x 12,0 # GP182-1 40,0 x 60,0 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>#</td> <td></td>						#	
40,0 x 50,0 x 8,0 # GP172-1 40,0 x 50,0 x 10,0 # GP173 40,0 x 50,0 x 6,2 #GUE GP174 40,0 x 50,0 x 6,0 GUI GP175 40,0 x 50,0 x 6,0 # GP176 40,0 x 50,0 x 6,0 # GP177 40,0 x 50,0 x 10,0 # GP178 40,0 x 50,0 x 10,0 # GP179 40,0 x 55,0 x 12,0 # GP180-1 40,0 x 55,0 x 12,0 # GP180-1 40,0 x 56,0 x 12,0 # GP181-1 40,0 x 58,0 x 12,0 # GP182-1 40,0 x 58,0 x 12,0 # GP182-1 40,0 x 60,							
40,0 x 50,0 x 10,0 # GP173 40,0 x 50,0 x 6,2 #GUE GP174 40,0 x 50,0 x 6,0 GUI GP175 40,0 x 50,0 x 9,8 GUI GP176 40,0 x 50,0 x 6,0 # GP177 40,0 x 50,0 x 10,0 # GP178 40,0 x 50,0 x 10,0 # GP178 40,0 x 55,0 x 12,0 # GP180 40,0 x 55,0 x 12,0 # GP180-1 40,0 x 56,0 x 12,0 # GP180-1 40,0 x 56,0 x 12,0 # GP181-1 40,0 x 58,0 x 12,0 # GP182-1 40,0 x 58,0 x 12,0 # GP183-1 40,0 x 60,0 <							
40,0 x 50,0 x 6,2 #GUE GP174 40,0 x 50,0 x 6,0 GUI GP175 40,0 x 50,0 x 9,8 GUI GP176 40,0 x 50,0 x 6,0 # GP177 40,0 x 50,0 x 10,0 # GP178 40,0 x 52,0 x 6,0 # GP179 40,0 x 55,0 x 12,0 # GP180-1 40,0 x 55,0 x 12,0 # GP180-1 40,0 x 56,0 x 12,0 # GP181-1 40,0 x 56,0 x 12,0 # GP182-1 40,0 x 58,0 x 12,0 # GP182-1 40,0 x 58,0 x 12,0 # GP182-1 40,0 x							
40,0 x 50,0 x 6,0 GUI GP175 40,0 x 50,0 x 9,8 GUI GP176 40,0 x 50,0 x 6,0 # GP177 40,0 x 50,0 x 10,0 # GP178 40,0 x 52,0 x 6,0 # GP179 40,0 x 55,0 x 12,0 # GP180-1 40,0 x 56,0 x 12,0 GP180-1 40,0 x 56,0 x 12,0 GP181-1 40,0 x 56,0 x 12,0 GP182-1 40,0 x 58,0 x 12,0 GP182-1 40,0 x 58,0 x 12,0 GP182-1 40,0 x 58,0 x 12,0 GP182-1 40,0 x 60,0 x 13,0 GP183-1 40,0 x 60,0 x 13,0 GP184-1 40,0 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>							
40,0 x 50,0 x 9,8 GUI GP176 40,0 x 50,0 x 6,0 # GP177 40,0 x 50,0 x 10,0 # GP178 40,0 x 52,0 x 6,0 # GP179 40,0 x 55,0 x 12,0 # GP180-1 40,0 x 55,0 x 12,0 # GP180-1 40,0 x 56,0 x 12,0 # GP181-1 40,0 x 56,0 x 12,0 # GP182-1 40,0 x 58,0 x 12,0 # GP182-1 40,0 x 58,0 x 12,0 # GP182-1 40,0 x 58,0 x 12,0 # GP182-1 40,0 x 60,0 x 13,0 # GP183-1 40,0 x 60,0 x 13,0 GP184-1 40,0 x 65,0				-			
40,0 x 50,0 x 6,0 # GP177 40,0 x 50,0 x 10,0 # GP178 40,0 x 52,0 x 6,0 # GP179 40,0 x 55,0 x 12,0 # GP180-1 40,0 x 55,0 x 12,0 GP180-1 40,0 x 56,0 x 12,0 GP181-1 40,0 x 56,0 x 12,0 # GP181-1 40,0 x 58,0 x 12,0 # GP182-1 40,0 x 58,0 x 12,0 # GP182-1 40,0 x 58,0 x 12,0 # GP182-1 40,0 x 60,0 x 13,0 # GP183-1 40,0 x 60,0 x 13,0 #GUE GP184-1 40,0 x 65,0 x 13,0 GP185 40,0 x 75,0 x 10,6			•				
40,0 x 50,0 x 10,0 # GP178 40,0 x 52,0 x 6,0 # GP179 40,0 x 55,0 x 12,0 # GP180-1 40,0 x 55,0 x 12,0 GP180-1 40,0 x 56,0 x 12,0 GP181-1 40,0 x 58,0 x 12,0 GP182-1 40,0 x 60,0 x 13,0 GP183-1 40,0 x 60,0 x 14,0 #GUE GP184-1 40,0 x 65,0 x 13,0 GP185-1 40,0 x 75,0 x 10,6 # GP186-1 40,0 x					-		
40,0 x 52,0 x 6,0 # GP179 40,0 x 55,0 x 12,0 # GP180 40,0 x 55,0 x 12,0 GP180-1 40,0 x 56,0 x 12,0 GP181-1 40,0 x 56,0 x 12,0 # GP182-1 40,0 x 58,0 x 12,0 # GP182-1 40,0 x 58,0 x 12,0 # GP182-1 40,0 x 60,0 x 13,0 # GP183-1 40,0 x 60,0 x 13,0 # GP184-1 40,0 x 60,0 x 14,0 #GUE GP184-1 40,0 x 65,0 x 13,0 GP185-1 40,0 x 65,0 x 13,0 GP185-1 40,0 x 75,0 x 10,6 # GP186-1 40,0 x 50,0 x 7,5 # </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
40,0 x 55,0 x 12,0 # GP180-1 40,0 x 55,0 x 12,0 GP180-1 40,0 x 56,0 x 12,0 GP181-1 40,0 x 56,0 x 12,0 GP182-1 40,0 x 58,0 x 12,0 # GP182-1 40,0 x 58,0 x 12,0 # GP182-1 40,0 x 60,0 x 13,0 # GP183-1 40,0 x 60,0 x 13,0 GP184-1 40,0 x 65,0 x 13,0 GP185-1 40,0 x 65,0 x 13,0 GP185-1 40,0 x 75,0 x 10,6 # GP186-1 40,0 x 50,0 x 7,5 # GP187-1 41,7 x 50,8 x 10,0 # GP188-1 41,7 x 50,8 x 10,0 # GP188-1 <							
40,0 x 55,0 x 12,0 GP180-1 40,0 x 56,0 x 12,0 # GP181-1 40,0 x 56,0 x 12,0 # GP182-1 40,0 x 58,0 x 12,0 # GP182-1 40,0 x 60,0 x 13,0 # GP183-1 40,0 x 60,0 x 13,0 GP184-1 40,0 x 60,0 x 14,0 #GUE GP184-1 40,0 x 65,0 x 13,0 GP185-1 GP185-1 40,0 x 75,0 x 10,6 # GP186-1 40,0 x 50,0 x 7,5 # GP187-1 41,7 x 50,8 x 10,0 # GP188-1 41,7 x 50,8 x 10,0 # GP188-1 42,0 x 52,0 x 8,0 # GP188-2							
40,0 x 56,0 x 12,0 # GP181 40,0 x 56,0 x 12,0 # GP181-1 40,0 x 58,0 x 12,0 # GP182-1 40,0 x 60,0 x 13,0 # GP183-1 40,0 x 60,0 x 13,0 #GUE GP184-1 40,0 x 65,0 x 13,0 GP185-1 40,0 x 65,0 x 13,0 GP185-1 40,0 x 75,0 x 10,6 # GP186-1 40,0 x 50,0 x 7,5 # GP187-1 41,7 x 50,8 x 10,0 # GP188-1 41,7 x 50,8 x 10,0 # GP188-1 42,0 x 52,0 x 8,0 # GP188-2						#	
40,0 x 56,0 x 12,0 # GP181-1 40,0 x 58,0 x 12,0 # GP182-1 40,0 x 58,0 x 12,0 # GP182-1 40,0 x 60,0 x 13,0 # GP183 40,0 x 60,0 x 14,0 #GUE GP184-1 40,0 x 65,0 x 13,0 GP185-1 40,0 x 75,0 x 10,6 # GP186-1 40,0 x 50,0 x 7,5 # GP187-1 41,7 x 50,8 x 10,0 # GP188-1 41,7 x 50,8 x 10,0 # GP188-1 42,0 x 52,0 x 8,0 # GP188-2							
40,0 x 58,0 x 12,0 # GP182 40,0 x 58,0 x 12,0 # GP182-1 40,0 x 60,0 x 13,0 # GP183 40,0 x 60,0 x 13,0 GP184-1 40,0 x 65,0 x 13,0 GP185-1 40,0 x 75,0 x 10,6 # GP186-1 40,0 x 50,0 x 7,5 # GP187-1 41,7 x 50,8 x 10,0 # GP188-1 41,7 x 50,8 x 10,0 # GP188-1 42,0 x 52,0 x 8,0 # GP188-2				_	,	#	
40,0 x 58,0 x 12,0 # GP182-1 40,0 x 60,0 x 13,0 # GP183 40,0 x 60,0 x 13,0 GP184-1 40,0 x 65,0 x 13,0 GP185-1 40,0 x 75,0 x 10,6 # GP186-1 40,0 x 50,0 x 7,5 # GP187-1 41,7 x 50,8 x 10,0 # GP188-1 42,0 x 52,0 x 8,0 # GP188-2		-		_		#	
40,0 x 60,0 x 13,0 # GP183 40,0 x 60,0 x 13,0 GP184 40,0 x 60,0 x 14,0 #GUE GP184-1 40,0 x 65,0 x 13,0 GP185 40,0 x 75,0 x 10,6 # GP186 40,0 x 50,0 x 7,5 # GP187 41,7 x 50,8 x 10,0 # GP188-1 42,0 x 52,0 x 8,0 # GP188-2		-		-		#	
40,0 x 60,0 x 13,0 GP184 40,0 x 60,0 x 14,0 #GUE GP184-1 40,0 x 65,0 x 13,0 GP185 40,0 x 75,0 x 10,6 # GP186 40,0 x 50,0 x 7,5 # GP187 41,7 x 50,8 x 10,0 # GP188-1 42,0 x 52,0 x 8,0 # GP188-2							
40,0 x 60,0 x 14,0 #GUE GP184-1 40,0 x 65,0 x 13,0 GP185 40,0 x 75,0 x 10,6 # GP186 40,0 x 50,0 x 7,5 # GP187 41,7 x 50,8 x 10,0 # GP188 41,7 x 50,8 x 10,0 GP188-1 42,0 x 52,0 x 8,0 # GP188-2						#	
40,0 x 65,0 x 13,0 GP185 40,0 x 75,0 x 10,6 # GP186 40,0 x 50,0 x 7,5 # GP187 41,7 x 50,8 x 10,0 # GP188 41,7 x 50,8 x 10,0 GP188-1 42,0 x 52,0 x 8,0 # GP188-2					•	#015	
40,0 x 75,0 x 10,6 # GP186 40,0 x 50,0 x 7,5 # GP187 41,7 x 50,8 x 10,0 # GP188 41,7 x 50,8 x 10,0 GP188-1 42,0 x 52,0 x 8,0 # GP188-2						#GUE	
40,0 x 50,0 x 7,5 # GP187 41,7 x 50,8 x 10,0 # GP188 41,7 x 50,8 x 10,0 GP188-1 42,0 x 52,0 x 8,0 # GP188-2							
41,7 x 50,8 x 10,0 # GP188 41,7 x 50,8 x 10,0 GP188-1 42,0 x 52,0 x 8,0 # GP188-2				_			
41,7 x 50,8 x 10,0 GP188-1 42,0 x 52,0 x 8,0 # GP188-2				-			
42,0 x 52,0 x 8,0 # GP188-2						#	
						,,	
42,5 x 5/,5 x 10,0 # GP189							
44,0 x 36,0 x 6,0 # GP190							
44,4 x 53,9 x 6,3 #GUI GP191			,				
44,4 x 53,9 x 6,3 # GP192						#	
44,4 x 53,9 x 7,0 GP193		Х					
44,4 x 55,6 x 9,0 GP194		Χ		Х			
44,4 x 57,1 x 9,5 #GUI GP195		Х		Х		#GUI	
53,0 x 73,0 x 13,0 GP238		Х		Х			
53,0 x 75,0 x 15,0 GP239		Х	75,0	Х			
	53,5	Х	63,0	Х	10,0		GP240
53,5 x 63,0 x 10,0 GP240	53,4	х	66,6	х	9,5	#GUI	GP241

44,4 x 57,1 x 10,0 GP19 44,4 x 63,5 x 10,0 GP19 45,0 53,0 8,0 # GP197 45,0 x 54,0 x 9,0 GP19 45,0 x 55,0 x 6,3 # GP19 45,0 x 55,0 x 7,0 #GUI GP20 45,0 x 55,0 x 10,0 # GP20	
44,4 x 63,5 x 10,0 GP19 45,0 53,0 8,0 # GP197 45,0 x 54,0 x 9,0 GP19 45,0 x 55,0 x 6,3 # GP19 45,0 x 55,0 x 7,0 #GUI GP20	
45,0 53,0 8,0 # GP197 45,0 x 54,0 x 9,0 GP19 45,0 x 55,0 x 6,3 # GP19 45,0 x 55,0 x 7,0 #GUI GP20	7
45,0 x 55,0 x 6,3 # GP19 45,0 x 55,0 x 7,0 #GUI GP20	
45,0 x 55,0 x 6,3 # GP19 45,0 x 55,0 x 7,0 #GUI GP20	8
45,0 x 55,0 x 7,0 #GUI GP20	
	0
45,0 x 56,0 x 7,4 # GP20	2
45,0 x 60,0 x 10,0 #C/ESP GP20	3
45,0 x 60,0 x 8,0 # GP20	
45,0 x 65,0 x 10,0 #GUI GP20	5
45,0 x 65,0 x 12,0 # GP20	6
45,0 x 65,0 x 12,0 GP20	7
46,0 x 60,0 x 10,0 GP20	
47,0 x 60,0 x 10,0 GP20	9
47,0 x 74,0 x 15,0 GP21	0
47,0 x 74,0 x 15,0 # GP210	
47,6 x 57,1 x 9,0 # GP21	1
47,6 x 57,1 x 7,9 #GUI GP21	2
47,6 x 73,0 x 15,0 GP21	3
48,0 x 63,5 x 12,0 GP21	4
48,0 x 61,0 x 7,0 # GP21 4	l-1
48,0 x 63,0 x 9,5 # GP21 4	l-2
48,0 x 63,5 x 12,0 GP21 4	I-3
48,0 x 70,0 x 15,0 # GP21	5
48,0 x 72,4 x 15,0 GP21	
49,0 x 74,0 x 15,0 GP21	7
50,0 x 58,0 x 8,0 #GUI GP21	8
50,0 x 60,0 x 6,0 # GP21	9
50,0 x 60,0 x 7,0 #GUI GP22	20
50,0 x 60,0 x 7,0 # GP22	21
50,0 x 60,0 x 7,5 #C/ESP GP22	2
50,0 x 65,0 x 10,0 #C/ESP GP22	:3
50,0 x 65,0 x 13,0 # GP22	:4
50,0 x 67,0 x 13,0 GP22	25
50,0 x 70,0 x 10,0 # GP22	6
50,0 x 70,0 x 13,0 GP22	7
50,8 x 60,3 x 12,0 GP22	8
50,8 x 63,5 x 9,5 #GUI GP22	9
50,8 x 63,5 x 13,0 GP23	0
50,8 x 61,0 x 7,3 # GP230)-1
50,8 x 76,2 x 15,0 # GP23	
51,0 x 58,0 x 13,0 GP23	
52,0 x 60,0 x 8,0 GP23	
52,0 x 62,0 x 12,0 # GP23	4
52,0 x 67,0 x 10,0 # GP2 3	
52,0 x 70,0 x 9,0 #GUI GP23	
53,0 x 63,0 x 10,0 # GP23	7
59,0 x 75,0 x 12,0 GP27	' 4
59,0 x 77,5 x 12,0 # GP27	
59,0 x 77,5 x 12,0 GP27	6
60,0 x 70,0 x 6,2 #GUE GP27	7

Interior	Exterior	Altura	Inyectado	Código
----------	----------	--------	-----------	--------

Interior	Exterior	Altura	Inyectado	Código
----------	----------	--------	-----------	--------



53.5 x 63.0 x 10.0 # GP242-1 60.0 54.0 x 76.2 x 15.0 # GP242-1 60.0 54.0 x 76.2 x 15.0 GP243 60.0 54.0 x 78.0 x 15.0 GP244-1 60.0 54.2 x 69.8 x 10.0 # GP245-1 60.3 55.0 x 63.0 x 10.0 # GP245-2 61.0 55.0 x 63.0 x 10.0 # GP245-2 61.0 55.0 x 66.0 x 13.0 # GP246 61.0 55.0 x 70.0 x 8.4 # GP247-1 62.0 55.0 x 70.0 x 8.4 # GP248-1 63.0 55.0 x 70.0 x 13.0 GP248-1 63.0 55.0 <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>JUAN GOM</th> <th>1 1</th> <th>ELLADOS'</th>							JUAN GOM	1 1	ELLADOS'
54,0 x 76,2 x 15,0 GP243-1 60,0 54,0 x 78,0 x 15,0 GP244 60,0 54,2 x 69,8 x 10,0 # GP245-1 60,3 55,0 x 63,0 x 10,0 # GP245-1 60,3 55,0 x 63,0 x 10,0 # GP245-2 61,0 55,0 x 66,0 x 13,0 GP247-1 62,0 55,0 x 66,0 x 13,0 GP247-1 62,0 55,0 x 70,0 x 13,0 GP249-1 63,0 55,0 x 76,0 x 13,0 GP250-1 63,5 55,0 x 76,0 x 13,0 GP251-1 63,5 55,0 x 64,0 x 8,0 # GP253-1 63,5 56,0 x 72,5 x <t< th=""><th>53,5</th><th>х</th><th>63,0</th><th>Х</th><th>10,0</th><th>#</th><th>GP241-1</th><th></th><th>60,0</th></t<>	53,5	х	63,0	Х	10,0	#	GP241-1		60,0
54,0 x 76,2 x 15,0 GP243-1 60,0 54,0 x 78,0 x 15,0 GP244 60,0 54,2 x 69,8 x 10,0 # GP245-1 60,3 55,0 x 63,0 x 10,0 # GP245-1 60,3 55,0 x 63,0 x 10,0 # GP245-2 61,0 55,0 x 66,0 x 13,0 GP247-1 62,0 55,0 x 66,0 x 13,0 GP247-1 62,0 55,0 x 70,0 x 13,0 GP249-1 63,0 55,0 x 76,0 x 13,0 GP250-1 63,5 55,0 x 76,0 x 13,0 GP251-1 63,5 55,0 x 64,0 x 8,0 # GP253-1 63,5 56,0 x 72,5 x <t< td=""><td>54,0</td><td>х</td><td>76,2</td><td>х</td><td>15,0</td><td>#</td><th>GP242</th><td></td><td>60,0</td></t<>	54,0	х	76,2	х	15,0	#	GP242		60,0
54,0 x 78,0 x 15,0 GP243 60,0 54,2 x 69,8 x 10,0 # GP245 60,0 54,9 x 63,5 x 13,0 # GP245-1 60,3 55,0 x 63,0 x 10,0 # GP245-2 61,0 55,0 x 66,0 x 13,0 # GP246 62,0 55,0 x 66,0 x 13,0 # GP247 62,0 55,0 x 70,0 x 13,0 # GP249 63,0 55,0 x 75,0 x 13,0 # GP249 63,0 55,0 x 76,0 x 13,0 # GP251 63,5 55,0 x 76,0 x 13,0 # GP253 63,5 56,0 x 66,0 x 77,5 #GUI GP254 63,5	54,0	х	76,2	х			GP242-1		
54,2 x 69,8 x 10,0 # GP244 60,0 54,9 x 63,5 x 13,0 GP245-1 60,3 55,0 x 63,0 x 10,0 # GP245-2 61,0 55,0 x 65,0 x 13,0 # GP246 62,0 55,0 x 66,0 x 13,0 GP247-1 62,0 55,0 x 70,0 x 13,0 GP248 63,0 55,0 x 76,0 x 13,0 GP248 63,0 55,0 x 76,0 x 13,0 GP250 63,0 55,0 x 76,0 x 13,0 GP251 63,5 56,0 x 76,0 x 13,0 GP253 63,5 56,0 x 72,5 x 12,0 GP254-1 63,5 56,0 x 76,0 x 13,0 GP256<	54,0			х			GP243		
54,9 x 63,5 x 13,0 GP245-1 60,3 55,0 x 63,0 x 10,0 # GP245-1 60,3 55,0 x 63,0 x 10,0 # GP246-61,0 61,0 55,0 x 66,0 x 13,0 GP247-1 62,0 55,0 x 70,0 x 8,4 # GP247-1 62,0 55,0 x 70,0 x 13,0 GP249-63,0 63,0 55,0 x 76,0 x 13,0 GP250-63,0 63,0 55,0 x 76,0 x 13,0 GP250-63,0 63,5 55,0 x 76,0 x 13,0 GP253-63,5 63,5 56,0 x 72,5 x 12,0 GP254-1 63,5 56,0 x 76,0 x 13,0 GP256-6 64,0 56,0 x 78,0 x				х		#	GP244		
55,0 x 63,0 x 8,0 # GP245-1 60,3 55,0 x 63,0 x 10,0 # GP245-2 61,0 55,0 x 65,0 x 13,0 GP247 62,0 55,0 x 70,0 x 8,4 # GP247-1 62,0 55,0 x 70,0 x 13,0 GP248 63,0 55,0 x 76,0 x 13,0 GP250 63,0 55,0 x 76,0 x 13,0 GP251 63,5 55,0 x 76,0 x 13,0 GP251 63,5 56,0 x 76,0 x 13,0 GP253 63,5 56,0 x 72,5 x 12,0 # GP254-1 63,5 56,0 x 78,0 x 13,0 GP256-1 63,5 56,0 x 78,0 x 13,0	54,9			x			GP245		60,3
55,0 x 63,0 x 10,0 # GP245-2 61,0 55,0 x 65,0 x 13,0 # GP247 62,0 55,0 x 70,0 x 8,4 # GP247-1 62,0 55,0 x 70,0 x 13,0 GP248 63,0 55,0 x 76,0 x 13,0 GP249 63,0 55,0 x 76,0 x 13,0 GP250 63,5 55,0 x 76,0 x 13,0 GP251 63,5 56,0 x 66,0 x 7,5 #GUI GP253 63,5 56,0 x 72,5 x 12,0 #GP254 63,5 56,0 x 76,0 x 13,0 GP255 64,0 56,0 x 78,0 x 13,0 GP256 64,0 56,0 x 78,0 x 13,0				_		#			
55,0 x 65,0 x 13,0 GP247 62,0 55,0 x 66,0 x 13,0 GP247-1 62,0 55,0 x 70,0 x 8,4 # GP247-1 62,0 55,0 x 70,0 x 13,0 GP249 63,0 55,0 x 76,0 x 13,0 GP250 63,0 55,0 x 76,0 x 13,0 GP251 63,5 56,0 x 76,0 x 15,0 GP251 63,5 56,0 x 64,0 x 8,0 # GP253 63,5 56,0 x 72,5 x 12,0 GP254 63,5 56,0 x 72,5 x 12,0 GP254 63,5 56,0 x 78,0 x 13,0 GP256 64,0 56,0 x 78,0 x 13,0 GP256 65,0 <td></td> <td></td> <td></td> <td>_</td> <td></td> <td>#</td> <th></th> <td></td> <td></td>				_		#			
55,0 x 66,0 x 13,0 GP247 55,0 x 70,0 x 8,4 # GP249 55,0 x 75,0 x 13,0 GP249 55,0 x 76,0 x 13,0 GP250 55,0 x 80,0 x 15,0 GP251 55,5 x 64,0 x 8,0 # GP252 56,0 x 72,5 x 12,0 GP254 63,5 56,0 x 72,5 x 12,0 GP254 63,5 56,0 x 76,0 x 13,0 GP255 64,0 56,0 x 76,0 x 13,0 GP255 64,0 56,0 x 78,0 x 13,0 GP256 64,0 56,0 x 78,0 x 13,0 GP256 64,0 56,0 x 78,0 x 15,0 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>#</td><th>GP246</th><td></td><td></td></td<>						#	GP246		
55,0 x 70,0 x 8,4 # GP248 63,0 55,0 x 70,0 x 13,0 # GP249 63,0 55,0 x 76,0 x 13,0 GP250 63,0 55,0 x 80,0 x 15,0 GP251 63,5 55,0 x 80,0 x 15,0 GP253 63,5 56,0 x 66,0 x 7,5 #GUI GP254 63,5 56,0 x 72,5 x 12,0 GP255 63,5 63,5 56,0 x 72,5 x 12,0 GP256 64,0 63,5 56,0 x 78,0 x 13,0 GP256 64,0 64,0 56,0 x 78,0 x 13,0 GP256 64,0 64,0 56,0 x 78,0 x 13,0 GP259 65,0 65,0 57,0 <td></td> <td></td> <td></td> <td>_</td> <td></td> <td></td> <th>GP247</th> <td></td> <td></td>				_			GP247		
55,0 x 70,0 x 13,0 # GP249 63,0 55,0 x 76,0 x 13,0 # GP250 63,0 55,0 x 80,0 x 15,0 GP251 63,5 55,5 x 64,0 x 8,0 # GP252 63,5 56,0 x 66,0 x 7,5 #GUI GP253 63,5 56,0 x 76,0 x 13,0 GP254-1 63,5 56,0 x 72,5 x 12,0 GP254-1 63,5 56,0 x 76,0 x 13,0 GP256-1 63,5 56,0 x 78,0 x 13,0 GP256-1 64,0 56,0 x 78,0 x 13,0 #GP256-1 64,0 56,0 x 78,0 x 13,0 #GP258 65,0 57,0 x 74,0 x 14,0						#	GP247-1		
55,0 x 75,0 x 13,0 # GP249 63,0 55,0 x 76,0 x 13,0 GP250 63,0 55,0 x 80,0 x 15,0 GP251 63,5 55,5 x 64,0 x 8,0 # GP253 63,5 56,0 x 72,5 x 12,0 # GP254 63,5 56,0 x 72,5 x 12,0 GP254-1 63,5 63,5 56,0 x 72,5 x 12,0 GP256 63,5 64,0 63,5 64,0 63,5 66,0 64,0 63,5 66,0 64,0 65,0 67,0 x 78,0 x 13,0 GP256 64,0 66,0 66,0 66,0 66,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td><th></th><td></td><td></td></td<>				-					
55,0 x 76,0 x 13,0 GP250 63,0 55,0 x 80,0 x 15,0 GP251 63,5 55,5 x 64,0 x 8,0 # GP253 63,5 56,0 x 66,0 x 7,5 # GPU GP254 63,5 56,0 x 72,5 x 12,0 GP254-1 63,5 56,0 x 76,0 x 13,0 GP256-1 64,0 56,0 x 78,0 x 13,0 GP256-1 64,0 56,0 x 78,0 x 13,0 # GP256-1 64,0 56,0 x 78,0 x 13,0 # GP258-1 65,0 57,0 x 74,0 x 14,0 GP258 65,0 57,0 x 74,0 x 14,0 GP259 65,0 57,1 x 66,5 x 12,0 GP261						#			
55,0 x 80,0 x 15,0 GP251 63,5 55,5 x 64,0 x 8,0 # GP252 63,5 56,0 x 66,0 x 7,5 #GUI GP254 63,5 56,0 x 72,5 x 12,0 GP254-1 63,5 56,0 x 76,0 x 13,0 GP256 64,0 56,0 x 78,0 x 13,0 GP256-1 64,0 56,0 x 78,0 x 13,0 #GP256-1 64,0 56,0 x 78,0 x 13,0 #GP256-1 64,0 56,0 x 78,0 x 13,0 #GP256-1 64,0 56,0 x 78,0 x 14,0 GP258 65,0 57,0 x 74,0 x 14,0 GP258 65,0 57,1 x 66,5 x 12,0 GP261				_					
55,5 x 64,0 x 8,0 # GP252 63,5 56,0 x 66,0 x 7,5 #GUI GP253 63,5 56,0 x 72,5 x 12,0 # GP254-1 63,5 56,0 x 76,0 x 13,0 GP256-1 64,0 56,0 x 78,0 x 13,0 GP256-1 64,0 56,0 x 78,0 x 13,0 #GP256-1 64,0 56,0 x 78,0 x 13,0 #GP256-1 64,0 56,0 x 78,0 x 13,0 #GP256-1 64,0 56,0 x 78,0 x 13,0 #GP257 65,0 57,0 x 74,0 x 14,0 GP259 65,0 57,0 x 74,0 x 14,0 GP259 65,0 57,1 x 66,5 x 12,0 <									
56,0 x 66,0 x 7,5 #GUI GP253 63,5 56,0 x 72,5 x 12,0 #GP254-1 63,5 56,0 x 76,0 x 13,0 GP255-1 64,0 56,0 x 78,0 x 13,0 GP256-1 664,0 56,0 x 83,0 x 15,0 GP258 65,0 57,0 x 74,0 x 14,0 GP259 65,0 57,1 x 66,5 x 12,0 GP261 65,0 57,1 x 66,5 x 12,0 GP263 65,0 57,1 x 76,2 x 13,0 GP266 65,0						#			
56,0 x 72,5 x 12,0 # GP254 63,5 56,0 x 72,5 x 12,0 GP255-1 63,5 63,5 56,0 x 76,0 x 13,0 GP256-1 64,0 64,0 56,0 x 78,0 x 13,0 # GP256-1 64,0 64,0 56,0 x 78,0 x 13,0 # GP256-1 64,0 65,0									
56,0 x 72,5 x 12,0 GP254-1 63,5 64,0 56,0 x 76,0 x 13,0 GP255 64,0 65,0 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th></th> <td></td> <td></td>									
56,0 x 76,0 x 13,0 GP255 64,0 56,0 x 78,0 x 13,0 GP256-1 64,0 56,0 x 78,0 x 13,0 # GP257-1 64,0 56,0 x 83,0 x 15,0 GP257-1 65,0 65,0 57,0 x 74,0 x 14,0 GP259-1 65,0 65,0 57,0 x 84,0 x 15,0 GP260-1 65,0				_			1		
56,0 x 78,0 x 13,0 GP256 64,0 56,0 x 78,0 x 13,0 # GP256-1 64,0 56,0 x 83,0 x 15,0 GP257 65,0 57,0 x 72,0 x 12,0 # GP259 65,0 57,0 x 74,0 x 14,0 GP260 65,0 57,0 x 84,0 x 15,0 GP260 65,0 57,1 x 66,5 x 12,0 GP261 65,0 57,1 x 66,5 x 12,0 GP263 65,0 57,1 x 68,3 x 12,0 GP263 65,0 57,1 x 68,3 x 12,0 GP264 65,0 57,1 x 76,2 x 13,0 GP265 65,0 57,1 x 76,2 x 13,0 GP268 65,0 <td></td> <td></td> <td></td> <td>_</td> <td></td> <td></td> <th></th> <td></td> <td></td>				_					
56,0 x 78,0 x 13,0 # GP256-1 64,0 56,0 x 83,0 x 15,0 GP257 65,0 57,0 x 72,0 x 12,0 # GP259 65,0 57,0 x 74,0 x 14,0 GP259 65,0 57,0 x 84,0 x 15,0 GP260 65,0 57,1 x 65,4 x 5,3 #GUI GP261 65,0 57,1 x 66,5 x 12,0 GP263 65,0 65,0 57,1 x 68,3 x 12,0 GP263 65,0 65,0 57,1 x 68,3 x 12,0 GP263 65,0 65,0 57,1 x 76,2 x 13,0 GP266 65,0 65,0 57,1 x 76,2 x 15,8 # GP267 65,3 57,1 <td></td> <td></td> <td></td> <td>_</td> <td></td> <td></td> <th></th> <td></td> <td></td>				_					
56,0 x 83,0 x 15,0 GP257 65,0 57,0 x 72,0 x 12,0 # GP258 65,0 57,0 x 74,0 x 14,0 GP259 65,0 57,0 x 84,0 x 15,0 GP260 65,0 57,1 x 65,4 x 5,3 #GUI GP261 65,0 57,1 x 66,5 x 12,0 GP263 65,0 57,1 x 66,5 x 12,0 GP263 65,0 57,1 x 68,3 x 12,0 GP263 65,0 57,1 x 76,2 x 13,0 GP266 65,0 57,1 x 76,2 x 13,0 GP267 65,3 57,1 x 76,2 x 15,8 # GP267 65,3 57,1 x 77,2 x 13,0 GP268						#			
57,0 x 72,0 x 12,0 # GP258 65,0 57,0 x 74,0 x 14,0 GP259 65,0 57,0 x 84,0 x 15,0 GP260 65,0 57,1 x 65,4 x 5,3 #GUI GP261 65,0 57,1 x 66,5 x 12,0 GP262 65,0 57,1 x 68,3 x 9,5 #GUI GP263 65,0 57,1 x 68,3 x 12,0 GP264 65,0 57,1 x 68,3 x 12,0 GP265 65,0 57,1 x 76,2 x 13,0 #GP266 65,0 57,1 x 76,2 x 15,8 #GP267 65,3 57,1 x 76,2 x 15,8 #GP267 65,3 57,1 x 77,8 x 13,0 GP268 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>"</td> <th>1</th> <td></td> <td></td>						"	1		
57,0 x 74,0 x 14,0 GP259 65,0 57,0 x 84,0 x 15,0 GP260 65,0 57,1 x 65,4 x 5,3 #GUI GP261 65,0 57,1 x 66,5 x 12,0 GP262 65,0 57,1 x 68,3 x 9,5 #GUI GP263 65,0 57,1 x 68,3 x 12,0 GP264 65,0 57,1 x 76,2 x 13,0 GP265 65,0 57,1 x 76,2 x 13,0 #GP266 65,0 57,1 x 76,2 x 13,0 #GP267 65,3 57,1 x 76,2 x 15,8 #GP267 65,3 57,1 x 77,8 x 13,0 #GP268 66,0 57,2 x 82,5 x 17,0 #GP269 6				_		#			
57,0 x 84,0 x 15,0 GP260 65,0 57,1 x 65,4 x 5,3 #GUI GP261 65,0 57,1 x 66,5 x 12,0 GP262 65,0 57,1 x 68,3 x 12,0 GP264 65,0 57,1 x 76,2 x 13,0 GP265 65,0 57,1 x 76,2 x 13,0 # GP266 65,0 57,1 x 76,2 x 13,0 # GP267 65,3 57,1 x 76,2 x 13,0 GP268 66,0 57,1 x 76,2 x 13,0 GP268 66,0 57,1 x 77,8 x 13,0 GP268 66,0 57,2 x 82,5 x 17,0 #GUI GP268-1 66,0 57,9 x 77,9 x 12,0									
57,1 x 65,4 x 5,3 #GUI GP261 65,0 57,1 x 66,5 x 12,0 GP262 65,0 57,1 x 68,3 x 9,5 #GUI GP263 65,0 57,1 x 68,3 x 12,0 GP264 65,0 57,1 x 76,2 x 13,0 GP265 65,0 57,1 x 76,2 x 13,0 # GP266 65,0 57,1 x 76,2 x 13,0 # GP267 65,3 57,1 x 76,2 x 15,8 # GP267 65,3 57,1 x 76,2 x 15,8 # GP268 66,0 57,1 x 77,8 x 13,0 GP268 66,0 57,2 x 82,5 x 17,0 #GUI GP269 66,7 58,0 x									
57,1 x 66,5 x 12,0 GP262 65,0 57,1 x 68,3 x 9,5 #GUI GP263 65,0 57,1 x 68,3 x 12,0 GP265 65,0 57,1 x 76,2 x 13,0 #GP266 65,0 57,1 x 76,2 x 13,0 #GP267 65,3 57,1 x 76,2 x 15,8 #GP267 65,3 57,1 x 76,2 x 13,0 GP268 66,0 57,1 x 77,8 x 13,0 GP268 66,0 57,2 x 82,5 x 17,0 #GUI GP269 66,7 58,0 x 72,0 x 13,0 GP270 68,0 58,7 x 87,3 x 13,0 GP272 68,0 59,0 x 69,0 x 13,0 GP314 80				-		#GUI			
57,1 x 68,3 x 9,5 #GUI GP263 65,0 57,1 x 68,3 x 12,0 GP265 65,0 57,1 x 76,2 x 13,0 # GP265 65,0 57,1 x 76,2 x 15,8 # GP267 65,3 57,1 x 76,2 x 15,8 # GP267 65,3 57,1 x 76,2 x 15,8 # GP267 65,3 57,1 x 76,2 x 15,8 # GP268 66,0 57,1 x 77,8 x 13,0 GP268-1 66,0 66,0 57,2 x 82,5 x 17,0 #GUI GP269-1 66,0 66,7 58,0 x 72,0 x 13,0 GP271 68,0 68,0 68,0 68,0 69,0 68,0 68,0 68,0 68,0				-		<i>"</i> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
57,1 x 68,3 x 12,0 GP264 65,0 57,1 x 76,2 x 13,0 gP265 65,0 57,1 x 76,2 x 13,0 # GP266 65,0 57,1 x 76,2 x 15,8 # GP267 65,3 57,1 x 77,8 x 13,0 GP268 66,0 57,2 x 82,5 x 17,0 #GUI GP268-1 66,0 57,9 x 77,9 x 12,0 # GP269 66,7 58,0 x 72,0 x 13,0 GP270 68,0 58,0 x 80,0 x 14,0 GP271 68,0 58,7 x 87,3 x 13,0 GP273 68,0 69,0 x 84,0 x 15,0 GP314 80,0 69,0 x 88,9 x 13,0						#GUI	1		
57,1 x 76,2 x 13,0 GP265 65,0 57,1 x 76,2 x 13,0 # GP266 65,0 57,1 x 76,2 x 15,8 # GP267 65,3 57,1 x 77,8 x 13,0 GP268 66,0 57,2 x 82,5 x 17,0 #GUI GP269-1 66,0 57,9 x 77,9 x 12,0 # GP269-1 66,0 66,7 58,0 x 72,0 x 13,0 GP270-1 68,0									
57,1 x 76,2 x 13,0 # GP266 65,0 57,1 x 76,2 x 15,8 # GP267 65,3 57,1 x 77,8 x 13,0 GP268 66,0 57,2 x 82,5 x 17,0 #GUI GP269-1 66,0 57,9 x 77,9 x 12,0 # GP269 66,7 58,0 x 72,0 x 13,0 GP270 68,0 58,7 x 87,3 x 13,0 GP271 68,0 59,0 x 69,0 x 13,0 GP273 68,0 69,0 x 84,0 x 15,0 GP314 80,0 69,0 x 88,9 x 13,0 GP315 80,0 69,0 x 88,9 x 13,0 GP317 80,0 70,0 x 80,0 x 10,0									
57,1 x 76,2 x 15,8 # GP267 65,3 57,1 x 77,8 x 13,0 GP268 66,0 57,2 x 82,5 x 17,0 #GUI GP268-1 66,0 57,9 x 77,9 x 12,0 # GP269 66,7 58,0 x 72,0 x 13,0 GP270 68,0 58,0 x 80,0 x 14,0 GP271 68,0 58,7 x 87,3 x 13,0 GP272 68,0 59,0 x 69,0 x 13,0 GP273 68,0 69,0 x 84,0 x 15,0 GP314 80,0 69,0 x 88,9 x 13,0 GP315 80,0 69,0 x 88,9 x 13,0 GP316 80,0 70,0 x 80,0 x 10,0 #GP317 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>#</td> <th></th> <td></td> <td></td>						#			
57,1 x 77,8 x 13,0 GP268 66,0 57,2 x 82,5 x 17,0 #GUI GP268-1 66,0 57,9 x 77,9 x 12,0 # GP269 66,7 58,0 x 72,0 x 13,0 GP270 68,0 58,0 x 80,0 x 14,0 GP271 68,0 58,7 x 87,3 x 13,0 GP272 68,0 59,0 x 69,0 x 13,0 GP273 68,0 69,0 x 84,0 x 15,0 GP314 80,0 69,0 x 88,9 x 13,0 GP315 80,0 69,0 x 88,9 x 13,0 GP316 80,0 70,0 x 80,0 x 10,0 #GP317 80,0 70,0 x 80,0 x 10,0 #GP317 80,									
57,2 x 82,5 x 17,0 #GUI GP268-1 66,0 57,9 x 77,9 x 12,0 #GP269 66,7 58,0 x 72,0 x 13,0 GP270 68,0 58,0 x 80,0 x 14,0 GP271 68,0 58,7 x 87,3 x 13,0 GP272 68,0 59,0 x 69,0 x 13,0 GP273 68,0 69,0 x 84,0 x 15,0 GP314 80,0 69,0 x 88,9 x 13,0 GP315 80,0 69,0 x 88,9 x 13,0 GP316 80,0 70,0 x 80,0 x 10,0 #GP317 80,0 70,0 x 80,0 x 10,0 #GP317 80,0 70,0 x 83,0 x 10,0 #GP318 81,0				_					
57,9 x 77,9 x 12,0 # GP269 66,7 58,0 x 72,0 x 13,0 GP270 68,0 58,0 x 80,0 x 14,0 GP271 68,0 58,7 x 87,3 x 13,0 GP272 68,0 59,0 x 69,0 x 13,0 GP273 68,0 69,0 x 84,0 x 15,0 GP314 80,0 69,0 x 88,9 x 13,0 GP315 80,0 69,0 x 88,9 x 13,0 GP316 80,0 69,0 x 88,9 x 13,0 GP316 80,0 69,0 x 88,9 x 13,0 GP317 80,0 70,0 x 80,0 x 10,0 #GP317 80,0 70,0 x 83,0 x 10,0 #GP318 81,0 <tr< td=""><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>#GUI</td><th></th><td></td><td></td></tr<>				-		#GUI			
58,0 x 72,0 x 13,0 GP270 68,0 58,0 x 80,0 x 14,0 GP271 68,0 58,7 x 87,3 x 13,0 GP272 68,0 59,0 x 69,0 x 13,0 GP273 68,0 69,0 x 84,0 x 15,0 GP314 80,0 69,0 x 88,9 x 13,0 GP315 80,0 69,0 x 88,9 x 13,0 GP316 80,0 69,0 x 88,9 x 13,0 GP316 80,0 70,0 x 80,0 x 10,0 # GP317 80,0 70,0 x 80,0 x 10,0 #GP317 80,0 70,0 x 83,0 x 10,0 #GP318 81,0 70,0 x 84,0 x 13,0 GP320 82,5 <tr< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><th></th><td></td><td></td></tr<>									
58,0 x 80,0 x 14,0 GP271 68,0 58,7 x 87,3 x 13,0 GP272 68,0 59,0 x 69,0 x 13,0 GP273 68,0 69,0 x 84,0 x 15,0 GP314 80,0 69,0 x 88,9 x 13,0 # GP315 80,0 69,0 x 88,9 x 13,0 GP316 80,0 70,0 x 80,0 x 10,0 # GP317 80,0 70,0 x 80,0 x 10,0 # GP317-1 80,0 70,0 x 80,0 x 10,0 #GP317-1 80,0 70,0 x 83,0 x 10,0 #GP318 81,0 70,0 x 84,0 x 13,0 GP319 81,0 70,0 x 87,0 x 13,0 GP320 82,5 70,0 x 90,0 x 12,0 #GP321		+		++		"			
58,7 x 87,3 x 13,0 GP272 68,0 59,0 x 69,0 x 13,0 GP314 80,0 69,0 x 84,0 x 15,0 GP314 80,0 69,0 x 88,9 x 13,0 GP315 80,0 69,0 x 88,9 x 13,0 GP316 80,0 70,0 x 80,0 x 10,0 # GP317 80,0 70,0 x 80,0 x 10,0 #GUI GP318 81,0 70,0 x 84,0 x 13,0 GP319 81,0 70,0 x 87,0 x 13,0 GP320 82,5 70,0 x 90,0 x 12,0 # GP321 82,5 70,0 x 90,0 x 13,0 GP322 83,0 70,0 x 90,0 x 13,0 GP323		+		_					
59,0 x 69,0 x 13,0 GP273 68,0 69,0 x 84,0 x 15,0 GP314 80,0 69,0 x 88,9 x 13,0 GP315 80,0 69,0 x 88,9 x 13,0 GP316 80,0 70,0 x 80,0 x 10,0 # GP317 80,0 70,0 x 80,0 x 10,0 #GUI GP318 81,0 70,0 x 84,0 x 13,0 GP319 81,0 70,0 x 87,0 x 13,0 GP320 82,5 70,0 x 90,0 x 13,0 GP321 82,5 70,0 x 90,0 x 13,0 GP321 83,0 70,0 x 95,0 x 15,0 # GP323 83,0 70,0 x 95,0 x 15,0 #				-					
69,0 x 84,0 x 15,0 GP314 80,0 69,0 x 88,9 x 13,0 # GP315 80,0 69,0 x 88,9 x 13,0 GP316 80,0 70,0 x 80,0 x 10,0 # GP317 80,0 70,0 x 80,0 x 10,0 GP317-1 80,0 70,0 x 83,0 x 10,0 #GUI GP318 81,0 70,0 x 84,0 x 13,0 GP319 81,0 70,0 x 87,0 x 13,0 GP320 82,5 70,0 x 90,0 x 12,0 # GP321 82,5 70,0 x 90,0 x 13,0 GP322 83,0 70,0 x 95,0 x 15,0 # GP323 83,0 70,0 x 100,0 x 18,0 GP324 83,0				_					
69,0 x 88,9 x 13,0 # GP315 80,0 69,0 x 88,9 x 13,0 GP316 80,0 70,0 x 80,0 x 10,0 # GP317 80,0 70,0 x 80,0 x 10,0 GP317-1 80,0 70,0 x 83,0 x 10,0 #GUI GP318 81,0 70,0 x 84,0 x 13,0 GP319 81,0 70,0 x 87,0 x 13,0 GP320 82,5 70,0 x 90,0 x 12,0 # GP321 82,5 70,0 x 90,0 x 13,0 GP322 83,0 70,0 x 95,0 x 15,0 # GP323 83,0 70,0 x 100,0 x 18,0 GP324 83,0				_					
69,0 x 88,9 x 13,0 GP316 80,0 70,0 x 80,0 x 10,0 # GP317 80,0 70,0 x 80,0 x 10,0 GP317-1 80,0 70,0 x 83,0 x 10,0 #GUI GP318 81,0 70,0 x 84,0 x 13,0 GP319 81,0 70,0 x 87,0 x 13,0 GP320 82,5 70,0 x 90,0 x 12,0 # GP321 82,5 70,0 x 90,0 x 13,0 GP322 83,0 70,0 x 95,0 x 15,0 # GP323 83,0 70,0 x 100,0 x 18,0 GP324 83,0				_		#			
70,0 x 80,0 x 10,0 # GP317 80,0 70,0 x 80,0 x 10,0 GP317-1 80,0 70,0 x 83,0 x 10,0 #GUI GP318 81,0 70,0 x 84,0 x 13,0 GP319 81,0 70,0 x 87,0 x 13,0 GP320 82,5 70,0 x 90,0 x 12,0 # GP321 82,5 70,0 x 90,0 x 13,0 GP322 83,0 70,0 x 95,0 x 15,0 # GP323 83,0 70,0 x 100,0 x 18,0 GP324 83,0				_		"			
70,0 x 80,0 x 10,0 GP317-1 80,0 70,0 x 83,0 x 10,0 #GUI GP318 81,0 70,0 x 84,0 x 13,0 GP319 81,0 70,0 x 87,0 x 13,0 GP320 82,5 70,0 x 90,0 x 12,0 # GP321 82,5 70,0 x 90,0 x 13,0 GP322 83,0 70,0 x 95,0 x 15,0 # GP323 83,0 70,0 x 100,0 x 18,0 GP324 83,0						#			
70,0 x 83,0 x 10,0 #GUI GP318 81,0 70,0 x 84,0 x 13,0 GP319 81,0 70,0 x 87,0 x 13,0 GP320 82,5 70,0 x 90,0 x 12,0 # GP321 82,5 70,0 x 90,0 x 13,0 GP322 83,0 70,0 x 95,0 x 15,0 # GP323 83,0 70,0 x 100,0 x 18,0 GP324 83,0		11				π			
70,0 x 84,0 x 13,0 GP319 81,0 70,0 x 87,0 x 13,0 GP320 82,5 70,0 x 90,0 x 12,0 # GP321 82,5 70,0 x 90,0 x 13,0 GP322 83,0 70,0 x 95,0 x 15,0 # GP323 83,0 70,0 x 100,0 x 18,0 GP324 83,0		+		-		#GIII	1		
70,0 x 87,0 x 13,0 GP320 82,5 70,0 x 90,0 x 12,0 # GP321 82,5 70,0 x 90,0 x 13,0 GP322 83,0 70,0 x 95,0 x 15,0 # GP323 83,0 70,0 x 100,0 x 18,0 GP324 83,0		+		-		#601			
70,0 x 90,0 x 12,0 # GP321 82,5 70,0 x 90,0 x 13,0 GP322 83,0 70,0 x 95,0 x 15,0 # GP323 83,0 70,0 x 100,0 x 18,0 GP324 83,0				-					
70,0 x 90,0 x 13,0 GP322 83,0 70,0 x 95,0 x 15,0 # GP323 83,0 70,0 x 100,0 x 18,0 GP324 83,0				_		#			
70,0 x 95,0 x 15,0 # GP323 83,0 70,0 x 100,0 x 18,0 GP324 83,0				-		#			
70,0 x 100,0 x 18,0 GP324 83,0				_		#			
				-		#			
10,0 X 00,2 X 0,0 # GP323 84,3				1 1		#			
	70,5	X	03,۷	X	0,0	#	GF323	l	04,3

60,0	Х	70,0	Х	7,0	#	GP278
60,0	Х	72,0	Х	13,0		GP279
60,0	Х	75,0	Х	9,7	#GUI	GP280
60,0	х	80,0	х	13,0	#	GP281
60,0	Х	80,0	Х	13,0		GP281-1
60,3	х	73,0	х	9,5	#GUI	GP282
60,3	Х	76,2	Х	12,0		GP283
61,0	х	71,0	х	6,1	#GUE	GP284
61,0	Х	72,0	х	12,0		GP285
62,0	х	78,0	х	13,0	#	GP286
62,0	х	78,0	х	13,0		GP286-1
63,0	х	75,0	х	10,0	#C/ESP	GP287
63,0	х	87,0	х	15,0		GP288
63,0	х	90,0	х	16,0		GP289
63,5	Х	75,0	х	12,0		GP290
63,5	Х	76,2	Х	10,0		GP291
63,5	Х	76,2	х	10,0	#	GP292
63,5	Х	78,0	Х	13,0	#	GP293
63,5	x	82,0	X	13,0	,,	GP294
64,0	X	79,0	Х	13,0		GP295
64,0	X	83,0	X	15,0	#	GP296
64,0	x	84,0	X	15,0	#	GP297
65,0	x	75,0	X	13,0	#	GP298
65,0	x	75,0	^ х	13,0	#	
	-		X		#GUI	GP298-1
65,0	X	78,0		10,0	#301	GP299
65,0	X	80,0	Х	13,0	#	GP300
65,0	X	80,0	X	13,0	#	GP300-1
65,0	X	84,0	X X	15,0	#	GP301
65,0	X	85,0		14,0	ш	GP302
65,0	X	85,0	Х	15,0	#	GP303
65,0	X	87,5	Х	14,0		GP304
65,0	Х	88,9	Х	15,0		GP305
65,3	Х	76,9	Х	13,0		GP306
66,0	Х	76,2	Х	13,0		GP307
66,0	Х	88,0	Х	15,0		GP308
66,7	Х	85,7	х	12,0		GP309
68,0	Х	76,4	Х	8,0	#	GP310
68,0	Х	80,0	х	13,0		GP311
68,0	Х	84,0	Х	15,0		GP312
68,0	Х	95,0	Х	15,0		GP313
80,0	Х	100,0	х	13,0		GP354
80,0	Х	100,0	Х	13,0	#	GP355
80,0	Х	101,6	х	13,0		GP356
80,0	Х	105,0	Х	15,0		GP357
80,0	Х	110,0	х	15,0		GP358
81,0	Х	97,0	х	12,0	#	GP359
81,0	Х	105,0	х	14,0		GP360
82,5	Х	101,6	Х	15,0	#	GP361
82,5	Х	101,6	Х	15,0		GP361-1
83,0	х	92,0	х	6,6	#	GP362
83,0	х	100,0	х	13,0	#	GP363
83,0	х	103,0	х	15,0		GP364
84,3	х	96,3	х	12,0		GP365
5.,0	^\	50,0	· ` `	. –, 0		J. 550



Interior		Exterior		Altura	Inyectado	Código
71,0	v	80,0	v	6,5	#	GP326
71,0	X	89,2	X	14,0	#	GP327
71,0	X	83,6	X	12,0	#	GP328
	X			7,9		
72,0	X	80,2	X		#	GP329 GP330
72,0 72,5	X	84,0	X X	12,0 13,0	#	GP331
	X	88,0	-	15,0		
74,0	X	98,0	X		#	GP332
75,0	X	85,0	X	6,5	#	GP333
75,0	X	85,0	X	12,0	#	GP334
75,0	X	85,0	X	12,0	ш	GP335
75,0	X	90,0	X	12,0	#	GP336
75,0	X	90,0	X	12,0	ш	GP337
75,0	X	92,0	Х	12,0	#	GP338
75,0	X	92,0	Х	12,0	"	GP338-1
75,0	Х	96,0	Х	14,0	#	GP339
75,0	X	96,0	Х	14,0	,,	GP339-1
75,0	Χ	100,0	Х	15,0	#	GP340
75,0	Х	107,0	Х	18,0		GP341
76,0	Χ	96,0	Х	12,0		GP342
76,2	Χ	88,9	Х	13,0	"°° /= °°	GP343
76,5	Χ	98,0	Χ	11,0	#C/ESP	GP344
77,0	Χ	87,0	Χ	12,0	#	GP345
77,0	Χ	100,0	Х	13,0		GP346
78,0	Χ	88,0	Х	9,7	#	GP347
78,0	Х	98,0	Х	13,0		GP348
79,0	Χ	89,0	Χ	10,0		GP349
79,0	Χ	94,0	Χ	13,0		GP350
80,0	Х	90,0	Х	10,0	#	GP351
80,0	Χ	90,0	Х	10,0		GP351-1
80,0	Χ	92,0	Х	12,0		GP352
80,0	Х	100,0	Х	12,0	#	GP353
95,0	Х	114,3	Х	15,0		GP391
95,0	Χ	120,0	Х	15,0		GP392
95,0	Χ	125,0	Х	16,0	#	GP393
97,0	Χ	121,0	Х	15,0		GP394
98,0	Χ	110,0	Х	14,0		GP395
98,5	Χ	112,0	Х	14,0		GP396
98,5	Χ	120,6	Х	15 0		GP397
99,0	Χ	109,0	Х	14,0		GP398
100,0	Χ	120,0	Χ	15,0	#C/ESP	GP399
100,0	Χ	120,0	Χ	15,0		GP400
100,0	Х	122,0	Х	15,0	#	GP401
100,0	Χ	122,0	Χ	15,0		GP401-1
100,0	Χ	125,0	Χ	16,0		GP402
100,0	Χ	115,1	Χ	6,0	#GUI	GP403
101,6	Χ	114,3	Χ	13,0		GP404
101,6	Χ	117,5	Χ	14,0		GP405
101,6	Х	120,7	Х	14,0		GP406
101,6	Х	127,0	Х	16,0		GP407
102,0	Χ	118,0	Χ	12,0	#	GP408
102,0	Χ	122,0	Х	14,0	#	GP409
104,6	Х	130,2	Х	15,0	#	GP410

Interior		Exterior		Altura	Inyectado	Código
85,0	Х	95,0	Х	13,0		GP366
85,0	Х	98,0	х	13,0		GP367
85,0	Х	100,0	Х	6,0	#	GP367-1
85,0	х	100,0	Х	11,5	#C/ESP	GP368
85,0	Х	100,0	Х	12,0	#	GP369
85,0	Х	105,0	Х	14,0	#	GP370
85,0	Х	105,0	Х	14,0		GP370-1
85,0	Х	115,0	х	18,0		GP371
85,7	Х	101,6	Х	14,0		GP372
86,0	Х	100,0	х	13,0		GP373
87,0	Х	117,0	х	20,0	#	GP373-1
87,5	Х	111,5	х	16,0	#	GP374
88,8	Х	104,0	х	11,0	#ESPECIAL	GP375
88,9	Х	101,6	х	13,0		GP376
88,9	Х	105,0	х	13,0		GP377
88,9	Х	114,3	х	14,0		GP378
89,0	Х	110,0	х	14,0	#	GP379
89,0	Х	110,0	х	14,0		GP379-1
90,0	Х	100,0	х	9,5	#C/ESP	GP380
90,0	х	100,0	х	12,5		GP381
90,0	х	103,0	х	13,0		GP382
90,7	х	106,7	х	12 0	#	GP383
92,4	х	114,3	х	15,0		GP384
93,0	х	113,0	х	16,0	#	GP385
93,0	Х	113,0	х	16,0		GP385-1
93,7	Х	123,7	х	16,0	#	GP385-2
94,0	Х	112,7	х	14,0		GP386
94,0	Х	118,0	Х	18,0		GP387
94,0	Х	118,0	Х	19,0	#	GP388
94,3	Χ	114,3	Х	15,0		GP389
95,0	Х	110,0	Х	13,0		GP390
118,0	Х	144,0	Х	16,0		GP430
119,0	Χ	135,0	Х	16,0		GP431
120,0	Χ	130,0	Х	15,0		GP432
120,0	Х	135,0	Х	15,3	#	GP433
120,0	Х	140,0	Х	16,0	#	GP434
120,0	Х	140,0	Х	16,0		GP434-1
120,0	Х	150,0	Х	16,0	#	GP435
120,0	Χ	150,0	Х	16,0		GP435-1
123,5	Х	152,0	Χ	15,0	#	GP436
123,8	Х	142,8	Χ	15,0	#	GP437
123,8	Х	142,8	Х	15,0	.,	GP437-1
125,0	Х	145,0	Χ	16,0	#	GP438
125,0	Х	150,0	Χ	16,0		GP439
127,0	Х	139,7	X	13,0	,,	GP440
127,0	Х	152,4	Х	16,0	#	GP441
127,0	Х	152,4	Х	16,0		GP442
130,0	Х	150,0	Х	16,0		GP443
130,0	Х	155,0	Х	18,0		GP444
132,0	Х	152,4	Х	16,0		GP445
133,0	Х	152,4	Χ	16,0		GP446
133,5	Χ	146,0	Χ	16,0		GP447



Interior		Evtorior		Alturo	Investada	Cádico
Interior		Exterior		Altura	Inyectado	Código
105,0	Х	115,0	Х	10,0	#C/ESP	GP411
105,0	Х	120,0	Х	10,0	#	GP412
105,0	Х	120,0	Х	15,0	#	GP412-1
105,0	Х	125,0	Х	16,0	#	GP413
105,0	Х	125,0	Х	16,0		GP414
106,0	Х	127,0	Х	16,0		GP415
109,0	Х	128,5	Х	16,0	"	GP416
110,0	Х	125,0	Х	10,5	#	GP417
110,0	X	127,0	X	16,0		GP418
110,0	X	129,0	X	16,0		GP419
110,0 110,0	X	135,0 140,0	X	16,0	#	GP420 GP421
111,0	X	127,0	X	13,5	#	GP421
111,0	X X	127,0	X	16,0 16,0	#	GP422-1
112,0	X	121,0	X X	15,2		GP422-1
112,0	^ X	121,0	X	16,0		GP424
114,0	^ X	139,7	^ X	16,0		GP425
114,3	X	139,7	X	16,0	#	GP425-1
115,0	X	135,0	X	16,0	11	GP426
115,0	X	145,0	X	18,0		GP427
117,0	Х	125,0	X	14,0		GP428
118,0	Х	128,0	X	14,0		GP429
162,0	Х	172,0	X	14,0	#	GP469
164,0	Х	180,0	Х	12,0	#	GP470
164,5	Х	190,5	Х	12,2	#	GP471
165,0	Х	174,0	Х	15,2		GP472
165,0	х	183,0	Х	16,0		GP473
165,0	х	185,0	х	16,0		GP474
165,0	х	195,0	х	16,0		GP475
166,0	х	182,0	х	16,0		GP476
166,0	х	203,0	х	19,0	#	GP477
167,0	Х	180,0	Х	15,0		GP478
168,0	х	202,0	х	16,0		GP479
171,5	Х	186,0	Х	16,0		GP480
172,0	х	200,0	х	18,0	#C/ESP	GP480-1
173,5	Х	201,5	Х	16,0		GP481
174,5	Х	200,0	Х	12,0	#	GP482
175,0	Х	197,0	Х	16,0	#	GP483
175,0	Х	197,0	Χ	16,0		GP483-1
175,5	Χ	200,0	Χ	16,0		GP484
177,0	Χ	209,0	Χ	16,0		GP485
178,0	Х	203,0	Х	16,0		GP486
180,0	Х	202,0	Х	16,0		GP487
182,0	Х	200,0	Χ	16,0		GP488
185,0	Х	207,4	Χ	16,0		GP489
187,3	Х	203,2	Χ	19,0	#	GP490
195,0	Х	214,0	Х	16,0		GP491
199,5	Х	228,5	Х	16,0		GP492
209,0	X	247,0	X	22,0	#ADO NO	GP493
210,0	X	240,0	X	19,0	#ARO NYL	GP494
212,0	X	232,0	X	16,0		GP495
212,0	X	239,0	X	18,0	щ	GP496
213,0	X	237,0	X	19,0	#	GP497
216,0	Х	224,0	Х	15,2	#	GP498

Interior		Exterior		Altura	Inyectado	Código
135,0	Х	150,0	Х	16,0		GP448
135,0	Х	160,0	Х	16,0		GP449
135,0	Х	165,0	Х	18,0		GP450
136,5	Х	163,5	Х	15,0	#	GP451
137,0	Х	146,0	Х	15,2		GP452
138,0	Х	154,0	Х	16,0		GP453
139,0	Х	165,3	Х	16,0		GP454
139,8	Х	159,0	Х	15,0	#	GP455
139,9	Х	167,3	Х	18,0		GP456
140,0	Х	150,0	Х	5,0	#	GP457
140,0	Х	157,0	Х	16,0		GP458
140,0	Х	160,0	Х	16,0		GP459
140,0	Х	167,0	Х	16,0		GP460
140,0	Х	160,0	Х	15,0	#	GP461
150,0	Х	170,0	Х	16,0		GP462
150,0	Х	180,0	Х	18,0	#	GP463
150,0	Х	184,0	Х	16,0		GP464
151,0	Х	165,0	Х	16,0		GP465
156,0	Х	176,0	Х	16,0		GP466
158,0	х	171,5	х	9,5	#	GP467
160,0	х	180,0	х	16,0	#	GP468
160,0	Х	180,0	Х	16,0		GP468-1
230,0	Х	260,0	Х	20,0		GP499
232,0	Х	254,0	Х	16,0		GP500
232,0	Х	259,0	Х	19,0		GP501
245,0	Х	265,0	Х	16,0		GP502
245,0	Х	280,0	Х	19,5		GP503
248,0	Х	280,0	Х	22,0	#	GP504
250,0	Х	270,0	Х	16,0		GP505
254,0	Х	277,0	Х	16,0		GP506
265,0	Х	295,0	Х	16,0		GP507
270,0	Х	290,0	Х	16,0		GP508
270,0	Х	300,0	Х	16,0		GP509
273,0	Х	304,8	Х	16,0		GP510
280,0	Х	310,0	Х	22,0		GP511
300,0	Х	330,0	Х	22,0		GP512
307,7	Х	340,0	Х	19,0		GP513
309,0	Χ	347,0	Χ	20,0		GP514
314,0	Х	334,0	Х	12,0	#	GP515
350,0	Х	385,0	Χ	19,0		GP516
410,0	Х	445,0	Х	22,0		GP517
493 0	Х	5100	Х	16 0		GP518